

LIQUI-FLEX

Dispensador para humedecer



Sistema de paños para humedecer

Rollo de paños Wipe Master 60 o 70, o Aquanet, total 200 paños, dentro de un balde sellado herméticamente. El resultado es un sistema perfecto para humedecer los paños con el líquido que desee.

Paños Wipe Master 60

Color: Blanco		
Gramaje (g/m ²)	55±5	
Caliper (mm)	0,237	
Velocidad de absorción (mm/30s)	39	
Capacidad absorción de líquidos (ml/g)	3.72	
Resistencia a la rotura (N/5cm)	CD 24.74	MD 48.75
Alargamiento de rotura (%)	CD 107.45	MD 42.11
Resistencia al desgarre (N/5cm)	CD 8.42	MD 8.16

Paños Wipe Master 70

Color: Blanco		
Gramaje (g/m ²)	70 ±5	
Caliper (mm)	0.30 ±0.03	
Velocidad de absorción (mm/30s)	45	
Capacidad absorción de líquidos (ml/g)	4.74	
Resistencia a la rotura (N/5cm)	CD 32.10	MD 46.40
Alargamiento de rotura (%)	CD 130.25	MD 26.45
Resistencia a rotura en húmedo (N/5cm)	CD 28.10	MD 35.40

CD= Cross Direction MD= Machine Direction

Wipe Master Aquanet SP 50

Color: Blanco		MÉTODO
Gramaje (g/m ²)	55±5	ASTM D3776
Caliper (mm)	0,28	ASTM D5729
MD Dry Tensile g/25mm	1250	ASTM D5035
CD Dry Tensile g/25mm	900	ASTM D5035
MD Wet Tensile g/25mm	1050	ASTM D5035
CD Wet Tensile g/25mm	700	ASTM D5035
Abs. Capacidad Agua %	550	UNE - EN ISO 9073-6
Abs. Capacidad SAE-40 %	700	UNE - EN ISO 9073-6

CD= Cross Direction MD= Machine Direction


BENEFICIOS

- Economiza el uso de espacio: dos elementos en uno.
- Elimina el uso excesivo de químicos.
- Evita la evaporación de los líquidos inestables.
- Protección completa contra salpicaduras, suciedad u otros peligros.
- Posibilidad de comprar recargas de rollos, y balde reutilizable.

USOS

- Sanitización de áreas de producción
- Desinfección de superficies en general
- Desinfección de refrigeradores, vitrinas refrigeradas
- Desinfección de cintas de packing

Carga de balde dispensador LIQUI-FLEX



1. Introducir el rollo al balde.

2. Verter líquido en el balde, encima de los paños.

3. Engarzar el primer paño desde el centro hacia afuera, por el orificio de la tapa click.

4. Colocar la tapa en el balde, presionar en el centro con la mano y golpear con el martillo por el contorno hasta cerrar. Debe quedar bien cerrada.

5. Cerrar tapa click.

Modo de aplicación:

1. Retire el paño húmedo del balde dispensador.
2. Limpie la superficie con el paño húmedo.
3. Asegúrese de haber retirado todos los residuos de la superficie. Si fuese necesario repita la acción con un nuevo paño.
4. Una vez utilizado el paño húmedo, eliminar en el basurero.

FORMATO

SPLASH GRANDE BALDE 18L Celeste SIN ROLLO ADENTRO

LIQUI-FLEX RECARGA AQUANET SP50, Pack 2 Rollos 30 cm x 81m pp 23 cm

LIQUI-FLEX RECARGA WM60, Pack 2 Rollos 30 cm x 81m pp 23 cm

LIQUI-FLEX RECARGA SPINLACE 600 Paños, 15x11cm, Caja 4 Bolsas

LIQUI-FLEX RECARGA - Rollo WM 70, 25cm x 115m, pp 42 cm, 1ud., Cono-3in

LIQUI-FLEX REC - Rollo WM 60 30cm x 33m, pp 30 cm, 4 uds., Doblado C, Cono-3in, 4 uds./Bolsa

LIQUI-FLEX RECARGA - Rollo FSL, 30 cm x 30m, pp23 cm, 6uds., Cono-3in

LIQUI-FLEX RECARGA - Rollo FX 70, 30 cm x 30m, pp 30 cm, 6uds., Cono-3in

La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.



Calle Barron Vieyra 4, Colina, Santiago / Chile.

ventas@barronvieyra.com

562-2924 5300

Av. Los Faisanes 154-B, Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima / Perú.

peru@barronvieyra.com

51-01-719-9802

Cra 19 #164-36, Toberín, Bogotá / Colombia.

colombia@barronvieyra.com

57-6744760

BARRON VIEYRA
INTERNATIONAL